

데이터보다 중요한 연구자의 건강!
AirClean Systems의
FumeHood가 지켜드립니다



Balance Enclosure

- HEPA 필터 사용
- 정밀저울 사용을 위한 Access port
- 필터수명 타이머
- 문 개폐에 따른 압력 차이에 따라 풍량 자동 조절



PCR workstation


- 소형 경량으로 이동이 편리
- Pipette 선반과 외부연결 포트 기본 제공
- ISO 5 vertical laminar airflow (Class 100) 등급
- UL, CSA & CE 인증

Airclean Systems사 제품의 장점!




실험자 보호

- 분말상태로 비산되는 시료로부터 실험자를 보호
- 99.999% 필터링 효율의 ULPA 필터 장착가능



검체 보호

- HEPA 필터를 통한 검체 보호
- 0.3 micron 크기 입자를 제거하여 contamination 방지



PowderSafe type B

- 정밀전자저울 안정화를 위한 견고한 바닥 (정밀저울 소수점 7자리까지 사용가능)
- 저울의 전기 사용을 위한 access port 기본제공

현미경 사용 시 검체 보호

- Confluency 관찰 중 contamination 방지



Bonded Carbon Filters

- 코코넛 껍질 활성탄을 사용하여 흡착력이 뛰어남
- 생성되는 가스에 따라 흡착을 돕는 첨가제 코팅

HEPA Filters

- 0.3microns 크기의 입자를 제거하여 99.997%의 필터링 효율
- 99.999% 필터링 효율을 가진 ULPA Filter 장착 가능



기본 UV 살균 등

- UV 등 아래 설치된 Rack으로 살균 효율 증가

BALANCE ENCLOSURE DIMENSIONS

Technical data		단위	AC705	AC710C	AC710CT	A710CTS	AC720C	AC720CT	A720CTS	AC730C	AC740C
외부크기	가로	mm	610	813	813	813	1219	1219	1219	813	1219
	세로	mm	610	610	610	635	610	610	635	762	762
	높이	mm	762	762	1016	1016	762	1042	1067	838	838
내부크기	가로	mm	584	787	787	787	1194	1194	1194	787	1194
	세로	mm	584	584	584	584	584	584	584	533	559
	높이	mm	483	483	660	737	483	660	737	457	457

PCR WORKSTATION DIMENSIONS

Technical data		단위	AC632LFUV	AC632LFUVC	AC632TLFUV	AC648LFUV	AC648TLFUV
외부크기	가로	mm	610	813	813	1219	1219
	세로	mm	610	610	610	610	610
	높이	mm	762	762	991	813	1067
내부크기	가로	mm	584	787	787	1194	1194
	세로	mm	584	584	584	584	584
	높이	mm	457	457	686	457	737

레보딕스(주) 홈페이지에 오시면 더욱 다양한 장비를 보실 수 있습니다



www.revodix.co.kr
sales@revodix.co.kr

HEAD OFFICE

(12930) 경기도 하남시 조정대로 150 (덕풍동)
하남지식산업센터 ITECO 334호
| TEL 031-790-1907 | FAX 031-790-1908 |

DEAJEON BRANCH

(34168) 대전광역시 유성구 대학로 31 (봉명동)
신한진오피스텔 701호
| TEL 042-824-5167/8 | FAX 042-824-5169 |

